

# Living

ENVASADORA  
VACÍO

# LAICA

ADVANCED TECHNOLOGY

Máquina de envasado al vacío  
*Vacuum sealer*

FRESCO PIÙ

CÓDIGO/CODE: VT3210



**9** L/min.



## PRODUCT PLUS

- Compacta, se puede guardar en un cajón  
*Compact design, stowable in a drawer*
- Se puede usar con contenedores  
*Canister use*



V.00

# Living

VACÍO  
VACUUM

# LAICA

ADVANCED TECHNOLOGY

Máquina de envasado al vacío

Vacuum sealer

**9** L/min.

FRESCO PIÙ

COMPONENTES DEL PRODUCTO PRODUCT COMPONENTS	Pz./ Pcs.	EMBALAJE / PACKAGING DETAILS	
Máquina de envasado al vacío / Vacuum Sealer	1	Unidad de la caja Master / Master carton	4 UNIDADES / pcs
		Peso - Dimensiones Master / Master Weight - Size	N/A
		Código de barras / G/B barcode	8013240890609
Rollo de vacío (25x600cm) Vacuum roll (25x600cm)	1	Código de barras caja master / Master carton barcode	18013240890606
		DISPONIBILIDAD DE RECAMBIOS / SPARES AVAILABILITY	CÓDIGO / CODE
Tub para recipientes / Hose for canisters	1	Rollos y bolsas / Bags and Rolls	VT3500, VT3501, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514
Manual de instrucciones / Instruction Manual	1	Tubo para recipientes / Hose for canisters	AHI042
		Gomas de la cámara de vacío / Gaskets	AHI041

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / TECHNICAL PRODUCT DETAILS

Dimensiones - Peso neto (accesorios incluidos) / Size - Net weight (accessories included)	10 x 36.7 x 6.6 cm - 1.24 kg
Presión máxima de aspiración (en bar) / Maximum suction pressure (bars)	-0.6 bar
Bomba de aspiración / Suction pump	Sencilla / Single
Porta-rollo / Roll storage space	N/A
Recipiente recoge líquidos	Disponibile / Available
Indicador del avance	Disponibile / Available
Uso con contenedores / Canisters use	Disponibile / Available
Funciones disponibles / Available functions	100 % automática, función vacío parcial, función solo sellado / 100% automatic, partial vacuum function, sealing only function
Ancho máximo de bolsas / Maximum bags width	30 cm
Protección térmica de seguridad / Safety thermic protection	Disponibile / Available
Alimentación y Potencia / Unit power supply and Wattage	AC 220-240V; 50Hz – 100W
Rumorosidad a 1 metro / Noise level at 1 meter	<80dB
<b>CE</b>	Producto de conformidad con la Normativa Europea sobre la Seguridad / Manufactured in compliance with European Safety Standards

### CONDICIONES DE USO / OPERATION CONDITIONS

Temperatura - Humedad / Temperature - umidity	+10°C +40°C - ≤85%
Frecuencia de uso / Operation frequency	100 ciclos automaticos consecutivos / 100 consecutive automatic cycles

**NOTA/NOTE:** La non applicabilità di eventuali aspetti elencati nella colonna di sinistra, è, per i modelli specifici, indicata con l'abbreviazione N/A (non applicabile) nella corrispondente colonna di destra.

The non-applicability of eventual details listed in the left column is indicated with N/A (not applicable) in the right column.

LAICA S.p.A. Viale del Lavoro, 10 – Fraz. Ponte – 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy - Tel. 0444.795314 – email: [info@laica.com](mailto:info@laica.com)

[www.laica.it](http://www.laica.it)